



## Kątomierz cyfrowy precyzyjny, długość prowadnicy: 180 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	454005 180
GTIN	4045197294661
Klasa artykułu	46R

### Opis

#### Wykonanie:

Do łatwego pomiaru kątów na obrabianych przedmiotach. Mogą być używane z suwmiarką albo wysokościomierzem. Bardzo łatwy montaż na suwmiarce za pomocą dwóch wkrętów zaciskowych. Montaż na wysokościomierzach i przyrządach traserskich za pomocą uchwyty 4-kątnego.

#### w dostawie::

Uchwyt czworokątny do mocowania na wysokościomierzach, 2 baterie nr 081556, wielk. LR3.

norma: Norma zakładowa

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: F4

zakres pomiarowy: 180 stopni

przełączalny odczyt: 1 minuta lub 0,01°

granica błędu: ±5 min. kątowa

długość szyny pomiarowej: 35 mm

masa: 150 g

### Opis techniczny

długość prowadnicy	180 mm
--------------------	--------

przełączalny odczyt	1 minuta lub 0,01°
granica błędu	±5 min. kątowa
masa	150 g
długość szyny pomiarowej	35 mm
zakres pomiarowy	180 stopni
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	F4

## Usługi

Kalibracja kątomierzy uniwersalnych	015350
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------