

HOLEX®**Głębokościomierze mikrometryczne, zakres pomiarowy: 0-100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

W celu osiągnięcia różnych głębokości pomiaru wymienia się stopniowane co 25 mm iglice pomiarowe. Wrzeczono hartowane na wskroś i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej, z docieranymi powierzchniami pomiarowymi. Śruba pomiarowa chromowana na matowo. Bębenek pomiarowy z wyraźnie wygrawerowaną skalą, kreski pomiarowe i cyfry czarne. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

w dostawie::

Wraz z iglicami pomiarowymi.

norma: DIN 863

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S15

odczyt: 0,01 mm

Ø iglicy pomiarowej: 4,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

długość mostka: 100 mm

liczba iglic pomiarowych: 4

Opis techniczny

liczba iglic pomiarowych	4
Ø iglicy pomiarowej	4,5 mm
długość mostka	100 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
odczyt	0,01 mm
norma	DIN 863
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	S15

Usługi

Kalibracja zestawów głębokościomierzy mikrometrycznych zakres pomiarowy 0-100 mm	011080 0-100
Znakowanie opis laserowy	018940