

Garant

**Głowica do wytaczaków GARANT Master Mute do dogniatania
wygładzającego narzędziami diamentowymi, Ø chwytu / wielkość płytki: 25**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	265377 25
GTIN	4069515036221
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzie do dogniatania wygładzającego do klas materiałów P, M, K, N i S.

Funkcja:

Nacisk diamentowej końcówki do wygładzania generuje przepływ materiału w warstwie materiału znajdującej się blisko powierzchni.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni do $R_a = 0,3 \mu m$ materiałów do 65 HRC.

Dane dot. zastos.:

Prędkość skrawania v_c = wartość obróbki wykańczającej (wartość początkowa). W przypadku wibracji stopniowo zmniejszać prędkość skrawania. Prędkość posuwu $f = 70\%$ wartości obróbki wykańczającej (wartość początkowa). Dosuw $a_p = 0,1 mm$ (wartość początkowa) do maks. 0,2 mm.

w dostawie::

Zawiera diamentową końcówkę do wygładzania i śrubę zaciskową.

wskazówka:

W ramach przygotowań zaleca się jakość powierzchni wynoszącą co najmniej $R_a = 1,6 \mu m$.

Opis techniczny

Karta danych

długość całkowita L	25 mm
Diamentowa końcówka do wygładzania	269016 1
Seria	Master Mute
Przesunięcie osi L ₃	16 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	30 mm
śruba zaciskowa	269024 2
Ø chwytu D _s	25 mm
liczba kanałów chłodzących	3
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265377-25>