

Mahr

**Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową rozdzielczość 0,0005 mm,
Zakres pomiarowy: 100mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434315 100
GTIN	4059192066376
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z **bardzo dużym** wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji (ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego).

Przód ze szkła hartowanego z **odpornymi na ścieranie polami dotykowymi**, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych. IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

Karta danych

nacisk pomiarowy	1,60–3,50 N
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,008 mm
Kalibracja	C1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
grubość obudowy	35,8 mm
Ø korpusu	58,4 mm
Przełączalny odczyt	0,00002 cal
Liczba dołączonych baterii	1
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
stopień ochrony IP	IP 42
Przełączalny odczyt	0,0005 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy