

Mahr

**Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową rozdzielczość 0,0005 mm,  
Zakres pomiarowy: 50mm**



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 434315 50     |
| GTIN             | 4059192066369 |
| Klasa artykułu   | 43A           |

### Opis

#### Wykonanie:

Cyfrowy czujnik zegarowy z **bardzo dużym** wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji (ze wskaźnikiem wartości pomiarowych lub bez niego).

Przód ze szkła hartowanego z **odpornymi na ścieranie polami dotykowymi**, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

#### Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych. IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

#### w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

#### Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

### Opis techniczny

## Karta danych

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Ø korpusu                                   | 58,4 mm                    |
| Liczba dołączonych baterii                  | 1                          |
| Kalibracja                                  | C1                         |
| stopień ochrony IP                          | IP 42                      |
| grubość obudowy                             | 35,8 mm                    |
| Ø chwytu mocującego h6                      | 8 mm                       |
| Przełączalny odczyt                         | 0,0005 mm                  |
| Przełączalny odczyt                         | 0,00002 cal                |
| nacisk pomiarowy                            | 1,25–2,70 N                |
| Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,007 mm                   |
| zasilanie energią                           | Zasilanie z baterii        |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami     | 081560 CR2450              |
| ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego  | nie                        |
| Norma                                       | norma zakładowa            |
| przełączalny odczyt                         | mm / cale                  |
| złącze                                      | Złącze USB                 |
| złącze                                      | Złącze Digimatic           |
| zapisywanie wartości pomiaru                | System MAHR Reference-Lock |
| Technika pomiarowa                          | cyfrowy                    |
| Rodzaj produktu                             | Czujnik zegarowy           |