

Mahr**Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową oraz i-wi Rozdzielczość 0,0001 mm, zakres pomiarowy: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	434661 25
GTIN	4059192066727
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjny cyfrowy czujnik zegarowy z bardzo dużym wyświetlaczem numerycznym i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji dzięki unikalnym, kolorowym diodom LED i wyświetlanym symbolom umożliwiającym klasyfikację wartości pomiarowych. Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, wskaźnik obracany o 280°.

Z dwukierunkowym wyprowadzaniem danych i wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej i bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego komputera.

Funkcje pomiarów dynamicznych (MAKS. / MIN. / MAKS.-MIN.):

- **Do kontroli dokładności ruchu obrotowego i płaskości lub wyszukiwania punktu zwrotnego.**
- **Dodatkowy wskaźnik skali, do wyboru wskaźnik kreskowy lub pasek dynamiczny.**

Funkcja:

PRESET (3 wartości), granice tolerancji i granice ostrzegawcze (3 tolerancje), kolorowy wyświetlacz LED w zależności od trybu: wynik dobry / zły / obróbka dodatkowa / granice ostrzegawcze, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), LOCK (blokada przycisków ogólnych w menu), DATA (przesyłanie danych) / HOLD (zamrażanie aktualnej wartości pomiaru). IP42: Ochrona przed wodą

Karta danych

kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniami ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2450.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
stopień ochrony IP	IP 42
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
Ø korpusu	58,4 mm
Przełączalny odczyt	0,0001 mm
Kalibracja	C1
nacisk pomiarowy	0,65–1,15 N
Przełączalny odczyt	0,00001 cal
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,0024 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
grubość obudowy	35,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
wysokość cyfr	11 mm
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	system radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy

Rodzaj produktu

czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434661-25>
