



Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074010 M18ONEFIHW
GTIN	4058546564186
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Solidna, **akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™** o dużej mocy, z **bezsztotkowym silnikiem EC POWERSTATE™**, o dużej trwałości i wysokiej efektywności energetycznej.

Wytrzymały **metalowy korpus przekładni** i ergonomiczny **środkowy uchwyt z miękką nakładką**. Wskazania stanu naładowania akumulatorów, oświetlenie diodowe LED obszaru pracy. Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową. **Układ elektroniczny REDLINK PLUS™** – unikatowe sterowanie mocą:

- **Z komunikacją systemową jednostka napędowa – akumulator.**
- **Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, zapewniającym dłuższą trwałość akumulatora, silnika i przekładni.**

DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę 4 przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu. **Akumulatorowy klucz udarowy 1-calowy 18 V FUEL™** zapewnia moment obrotowy do 2033 Nm przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów i nie wymaga użycia przewodu ani sprężonego powietrza. Zintegrowana kontrola liczby ударов zwiększa powtarzalność wyników wybranego ustawienia momentu obrotowego. Z nowym akumulatorem **Forge™ 8,0 Ah**.

w dostawie::

W zestawie 2 × M18 Forge™ 8 Ah, ładowarka, HD Box.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073814 do 073816, nr 073827 oraz nr 073840.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy na 4. stopniu	2033 Nm
liczba uderzeń na 3. stopniu	0 - 2100 min ⁻¹
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M42
Połączenie z aplikacją	OneKey
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego	kwadrat zewn.
wymiary uchwyty narzędziowego	1 cal
oznaczenie producenta	M180NEFHI-WF1-802X
liczba uderzeń na 2. stopniu	0 - 1650 min ⁻¹
pojemność akumulatora	8 Ah
maks. moment obrotowy na 3. stopniu	1800 Nm
masa	5,9 kg
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
liczba uderzeń na 1. stopniu	0 - 1350 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Heavy Duty
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
liczba uderzeń na 4. stopniu	0 - 2500 min ⁻¹
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy na 1. stopniu	530 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maks. moment obrotowy na 2. stopniu	1020 Nm
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe

