



Wkrętarka udarowa 12 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa, do stali



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074014 M12CIWF385
GTIN	4058546483234
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- Solidna, akumulatorowa wkrętarka udarowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem elektrycznym POWERSTATE™.
- Duża trwałość i wysoka efektywność energetyczna.
- Wytrzymały metalowy korpus przekładni i ergonomiczny środkowy uchwyt z miękką nakładką.
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów.
- Oświetlenie diodowe miejsca pracy.
- Obroty prawe i lewe oraz elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową.
- Układ elektroniczny REDLINK PLUS™ – unikatowe sterowanie mocą.
- DRIVE CONTROL™ umożliwia szybką zmianę przełożeń o różnych ustawieniach prędkości obrotowej i momentu.

Z pierścieniem sprężynowym.

w dostawie::

Zestaw zawiera 2 × akumulator litowo-jonowy, ładowarkę, pojemnik HD-Box.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – 073840.

Opis techniczny

Karta danych

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
oznaczenie producenta	M12FCIWF38G3-502X
maks. wibracje wg EN	1,5 m/s ²
masa	1 kg
Napięcie akumulatorów	12 V
maksymalna Ø śrub (8,8 – 12,9)	M16
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
pojemność akumulatora	5 Ah
liczba uderzeń na 1. stopniu	0 - 1500 min ⁻¹
maks. moment obrotowy na 1. stopniu	542 Nm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
wymiary uchwytu narzędziowego	3/8 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	kwadrat zewn.
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Liczba dołączonych akumulatorów	2
liczba uderzeń na 3. stopniu	0 - 3300 min ⁻¹
liczba uderzeń na 2. stopniu	0 - 3000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe