



Cyfrowe średnicówki mikrometryczne z wyprowadzaniem danych oraz i-wi, Zakres pomiarowy: 70-85mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428932 70-85
GTIN	4059192065157
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.

z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych.

Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.

Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.

średnicówki mikrometryczne z wysuniętą grzechotką precyzyjną, szybkie pomiary

dzięki zastosowaniu wrzeciona o skoku 1,5 mm. Praktyczne funkcje pomiarowe,

np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji za pomocą symboli, ABS.

Dodatkowo z wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Pendrive do odbioru systemu radiowego i-wi nr 498912 rozm. STICK.

Opis techniczny

standardowa głębokość pomiaru

97 mm

Karta danych

odczyt	0,001 mm
zakres pomiarowy	70 - 85 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
wymiar a	0,5 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	1
typ baterii	Bateria guzikowa
granica błędu	0,005 mm
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	system radiowy i-wi MAHR
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428932-70-85>