



Twardościomierze Rockwella, Typ: HR-210



Dane zamówienia

Numer katalogowy	495080 HR-210
GTIN	4550501372022
Klasa artykułu	44F

Opis

Wykonanie:

Prosty w obsłudze twardościomierz Rockwell HR-210. Wywierany mechanicznie nacisk pomiarowy zmniejsza wpływ operatora na pomiar. Wskazanie analogowe. Ręczna zmiana obciążników dla całkowitego nacisku pomiarowego.

Norma:

ISO 6508-2, JIS B 7726

w dostawie::

Kowadełko płaskie Ø 64 mm, kowadełko V Ø 40 × 30 mm, poziomnica.

Wyp. dodatkowe:

Wgłębnik diamentowy ze świadectwem kalibracji DAkkS nr 495092, przewód zasilający nr 495093, płytki do porównywania twardości.

Opis techniczny

odczyt	0,5 HR
obsługa	ręcznie
maks. szerokość próbki	165 mm

Karta danych

wskaźnik	analogowy czujnik zegarowy
masa	69 kg
wysokość	1010 mm
długość	780 mm
maks. wysokość próbki	180 mm
szerokość	680 mm
skale Rockwella	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
metoda pomiaru	Rockwella
wstępne obciążenie naciskiem pomiarowym	98,07 N
główne obciążenia naciskiem pomiarowym	588,4 N
główne obciążenia naciskiem pomiarowym	980,7 N
główne obciążenia naciskiem pomiarowym	1471 N
Norma	JIS B 7726
Norma	ISO 6508-2
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Twardościomierze