



Tarcze włókninowe HD-DR, Ø 76,2 mm, porównanie ziarnistości: 50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	554059 50
GTIN	068060671899
Klasa artykułu	53M

Opis

Wykonanie:

System **szybkiej wymiany** z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną wymianę narzędzia szlifierskiego „jednym” ruchem ręki w najkrótszym czasie.

Włókninowe tarcze ścierne z **agresywnym ścierniwem Cubitron (CER)**, połączonym z wytrzymałą tkaniną.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni, również o zmiennych konturach. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów technologicznych, dzięki krótszym czasom wymiany. Umożliwia **obróbkę ubytkową** oraz **wykańczanie bez pozostawiania zadziorów**, przy użyciu jednego narzędzia. Duża wytrzymałość krawędzi i długa trwałość.

wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. od nr 573510.

Opis techniczny

Wersja	coarse super duty
ziarnistość	b. zgrubne
porównanie ziarnistości	50
Ø tarczy	50,8 mm

Karta danych

Materiały ściernie	Ziarno ściernie Cubitron™
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 76,2 mm
oznaczenie producenta	HD-DR
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Płótno ściernie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się		
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

suchy

nadaje się

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 554059 50