

uvex

Rękawice, para uvex phynomic C XG ESD, Rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094462 7
GTIN	4048612120248
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

uvex phynomic C XG ESD. Zapewniającą precyzyjne wyczucie rękawica o poziomie ochrony przed przecięciem C leży jak druga skóra. Dobra przyczepność w wilgotnym i zaolejonym środowisku roboczym. Certyfikat Oeko-Tex 100 oraz kompatybilność z urządzeniami z ekranem dotykowym. Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością i obszarów roboczych ESD zgodnie z normą EN 16350.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem lub do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami. Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
---------------------	----------------------------------

Karta danych

Właściwości rękawic	Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
właściwości elektrostatyczne	Atest ESD zgodnie z EN 16350
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	3X42C
materiał podłoża	HPPE, włókno szklane, PA, elastan, karbon
powłoka	Pianka aquapolimerowa Xtra Grip
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania	uniwersalne
kolor	czarne / niebieskie
masa	58 g
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice odporne na przecięcie