

HOLEX®**Półfabrykaty noży tokarskich, prostokątne, HSS-Co10, wys.xszer.: 16X10L mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	295060 16X10L
GTIN	4045197271310
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty z prostymi, prostopadłymi końcami.

wysokość i szerokość: tolerancja **h14. HSS-Co 10** (10% kobaltu).

półfabrykaty noży o przekroju 4-kątnym wg DIN 4964, kształt D.

Zastosowanie:

Na noże do toczenia, wytaczania, podcinania itd. szczególnie nadaje się jako surowiec na noże kształtowe.

długość: 160 mm

Opis techniczny

długość	160 mm
szerokość	10 mm
wysokość	16 mm
Materiał ostrza 	HSS-Co10