

Garant**Frez do fazowania Softcut® z otworem, do płytek skrawających AO..****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215403 75
GTIN	4069515038218
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Solidna głowica frezarska do fazowania. Gniazda trzymają płytki skrawające z wielu stron, zapewniając ich stabilizację podczas skrawania.

Zastosowanie:

Do szerokiego fazowania konstrukcji stalowych. Doskonale nadaje się do zastosowania w obróbce zgrubnej.

wskazówka:

Bezstopniowe powierzchnie są obrabiane za pomocą płytek skrawających nr 215431–215487. Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr 211750 wielk. 1,5 z grotem nr 674252 wielk. 8IP.

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	16 mm
uzyskiwana długość sfazowania l	28,7 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	3
min. Ø D	21 mm

Karta danych

długość całkowita L_{ges}	60 mm
uzyskiwana wysokość sfazowania h	28,3 mm
największa $\varnothing D_1$	35 mm
Liczba płytek skrawających	9
śruby mocujące	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Posuw na ząb przy $h_{maks.}$	0,11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	AO.T1104
kąt γ	75 stopni
uzyskiwana szerokość sfazowania b	7,4 mm
kształt chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy do fazowania

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 215403 75