

Garant**Płytki skrawająca frezowa AOMT110412 TR, do frezów Softcut®, HB7830-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215487 UNI
GTIN	4069515039383
Klasa artykułu	2A1

Opis**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\text{ maks.}} = 5,5$ mm.

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	AOMT110412 TR
Gatunek	HB7830-1
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
--	-------------	-------	---------

Karta danych

Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	330 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	290 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		