

Garant

Ściernica do obróbki zgrubnej GARANT Master Uni, Ø tarczy×szerokość tarczy: 115X7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	560007 115X7
GTIN	4069515040266
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Samoostrzące **ziarno ceramiczne (CER)** i specjalnie dostosowane **wysokowydajne spoiwo** umożliwiają wielokrotnie **zwiększoną wydajność szlifowania przy ekstremalnie chłodnym szlifie** w porównaniu z konwencjonalnymi tarczami ściernymi do obróbki zgrubnej (A).

- **Wysoka wydajność dzięki szybkiemu usuwaniu materiału.**
- **Optymalna równowaga między bardzo miękkim ścieraniem z małym nakładem siły a dużą trwałością.**
- **Idealnie nadaje się do szlifowania twardych powierzchni ze stali i INOX, jak np. szlifowanie krawędzi, szlifowanie czołowe lub usuwanie spoin spawalniczych.**
- **Ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ściernie, jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej są optymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania.**
- **Kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)**
- **Kąt szlifowania od 20° do 30°**
- **Zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi.**

Specyfikacja:

CER24Q-BF.

Opis techniczny

Ø tarczy	115 mm
maksymalna prędkość obrotowa	12200 min ⁻¹
grubość tarczy	7 mm
Ø otworu	22,23 mm
Seria	Master Uni
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
Specyfikacja	CER24Q-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		

Karta danych

CuZn	nadaje się warunkowo
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo
uniw.	nadaje się warunkowo
suchy	nadaje się