

Garant**SC.T 120404, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260765 HU7310
GTIN	4045197670502
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120404 HU7310 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mm

posuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

Łamacz wiórów	AM
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	N

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Gatunek	HU7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia