

Garant**SC.T 120404, Gatunek: HB7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120404 HB7310 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 4 mmposuw f : 0,05 - 0,5 mm/obr,

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	AM
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągły

Zastosowanie główne	N
Gatunek	HB7310
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCGT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia