

atlas®

Półbuty czarne FLASH 3305 XP® BOA, S1P, rozmiar butów wg UE: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	092026 40
GTIN	4043692450940
Klasa artykułu	09B

Opis

Wykonanie:

Obuwie ochronne FLASH z zaawansowanym technologicznie materiałem wierzchnim ściśle otacza stopę i gwarantuje użytkownikowi wyjątkowy komfort noszenia. Oddawanie energii dzięki systemowi INNOFLEX i dynamicznemu wsparciu ruchów. Idealne do twardych podłóg przemysłowych. Szerokość 10. Dostępny jest system różnych tęgłości.

- **Materiał wierzchni z siateczki MESH.**
- **Trwała, aktywna regulacja wilgotności dzięki funkcjonalnej wyściółce aktiv-X.**
- **Niezawierająca metalu, odporna na przebijanie podeszwa wewnętrzna XP®.**
- **Aluminiowy czubek.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, wkładka zmniejszająca nacisk oraz technologia podeszwy z dynamiczną amortyzacją.**
- **System podeszwy MPU® INNOFLEX z elastycznymi rowkami umożliwiającymi naturalne przetaczanie oraz strefą Cloud w obszarze pięty, która amortyzuje duże siły uderzenia.**
- **Koncepcja clima-stream® zapewnia maksymalną oddychalność buta.**
- **Wykończenie ESD.**

Półbuty z zapięciem BOA.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Opis techniczny

klasa ochrony	S1P
---------------	-----

Karta danych

kolor	czarny
wielkość butów wg UE	40
materiał czubka ochronnego	Aluminium
Właściwości	Zapięcie obrotowe
Norma	Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
odporność na wydeptywanie	Tekstylne
Rodzaj	męska
Seria	FLASH
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
właściwości podeszwy	Podeszwa Rebound
Rodzaj produktu	Półbuty ochronne