

HOLEX®**Wytaczaki spiczaste, prawe, zbliżone do DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, chwyt kwadratowy: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296425 12
GTIN	4045197519412
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Węglik spiekane - Chwyty ze stali o wytrzymałości 700 - 800 N/mm² z wyfrezowaną płaską powierzchnią. Uzbrojone w płytki skrawające z węglików spiekanych szlifowanych diamentem. Powierzchnia przyłożenia płytek jest również precyzyjnie szlifowana. Wszystkie noże tokarskie dostarczane są z ostrymi ostrzami. Wytrzymałość klina ostrza można zwiększyć przez ręczną obróbkę obciągaczem z węgliku boru. Intensywność obciągania zależna jest od przeznaczenia noża. Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym ostrze należy bezwzględnie obciągnąć. wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym koniecznie należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgliku boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 180 mm

do otworów o Ø powyżej: 21 mm

Opis techniczny

do otworów o Ø powyżej	21 mm
chwyt kwadratowy	12 mm
długość całkowita	180 mm
Materiał ostrza 	P20/K25

