




## Zestawy elementów do mocowania, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 10/M10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Zestaw składa się z różnych elementów mocujących do szybkiego mocowania narzędzi, przyrządów i elementów obrabianych w rowkach teowych stołów obrabiarek. Wszystkie elementy wykonane są ze stali do ulepszenia cieplnego i można je dokupić oddzielnie.

#### w dostawie::

Uniwersalne klocki podporowe nr 372200,  
 łapy dociskowe nr 372000 DIN 6314 Z  
 Śruby teowe DIN 787, 375300  
 nakrętki wysokie nr 375385 DIN 6330 B  
 śruby dwustronne nr 375380 DIN 6379,  
 podkładki stożkowe, kształt G nr 375360 DIN 6319 G,  
 dociski zaczepowe nr 375395,

dociski boczne nr 375110,  
 sprężynujące podpórki do łap nr 370850,  
 przyrząd do czyszczenia rowków;  
 klucz oczkowy płaski;  
 pasta do śrub;  
 kasetta drewniana.

wysokość mocowania – mocowanie podwójne: 2 - 230 mm  
 wysokość mocowania – mocowanie poczwórne: 2 - 140 mm

długość kasety drewnianej: 355 mm  
szerokość kasety drewnianej: 270 mm  
wysokość kasety drewnianej: 47 mm

## Opis techniczny

wysokość mocowania – mocowanie poczwórne	2 - 140 mm
szerokość kasety drewnianej	270 mm
wysokość mocowania – mocowanie podwójne	2 - 230 mm
wysokość kasety drewnianej	47 mm
długość kasety drewnianej	355 mm
gwint	10
wymiar nominalny rowka teowego	10 mm
typ	6530