

**CNMG 120404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120404 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 520 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	PQ

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia