

**CNMG 120408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120408 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 490 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Gatunek	PV720
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
Łamacz wiórów	PG
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 490 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	ciągłe

promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia