

**HOLEX®****Noże lewe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, chwyt kwadratowy: 25 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	296225 25
GTIN	4045197518491
Klasa artykułu	22E

## Opis

**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

**Zastosowanie:**

P20/K25 do obróbki stali i żeliwa.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

**Ważne:**

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osetką ręczną z węgliku boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 140 mm

## Opis techniczny

chwyt kwadratowy	25 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza &nbsp;	P20/K25