

**DNMG 150608, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150608 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PG

głębokość skrawania a_p : 1 - 4 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 490 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	1 - 4 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	PV720
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PG
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 490 m/min

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia