

**DNMG 150612, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150612 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 490 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	PG
Gatunek	PV720
promień naroża	1,2 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 490 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia