

**DNMG 150604, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 520 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,75 mm
Łamacz wiórów	PQ
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Gatunek	PV720
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia