

**SNMG 120408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120408 PV720 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: PQ

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 110 - 520 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PQ
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	PV720

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia