

**TNMG 160408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Klasa artykułu	25E

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 520 m/min
Gatunek	PV720
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	PQ
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
posuw f	0,05 - 0,3 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytko
skrawająca do toczenia