

Garant

Mini płytki skrawające do gwintowania wewnętrznego prawe, HB720, skok gwintu: 1,75mm

**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 270140 1,75 |
| GTIN | 4045197560551 |
| Klasa artykułu | 21I |

Opis techniczny

| | |
|---|----------|
| ilość przejść | 7 - 12 |
| wielkość płytki $\varnothing d$ | 6 mm |
| Rozstaw osi końcówek $F L_3$ | 4,8 mm |
| minimalny dosuw $h_{min.}$ | 1,01 mm |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 3 stopni |
| skok | 1,75 mm |
| grubość płytki T | 3,8 mm |
| czołowa odległość końcówek gwintowanych Y | 0,9 mm |
| Rodzaj gwintu | M/MF |
| Seria | Mini |
| Gatunek | HB720 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni |
| norma | DIN 13 |
| Rodzaj produktu | Minipłytko skrawająca |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne | nadaje się warunkowo | 80 m/min | N |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się warunkowo | 80 m/min | N |
| Al > 10% Si: | nadaje się warunkowo | 60 m/min | N |
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się | 80 m/min | P |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się | 60 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 70 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 30 m/min | S |
| żeliwo szare (sferoidalne) | nadaje się | 60 m/min | K |
| CuZn | nadaje się | 80 m/min | N |
| ciągle | nadaje się | | |
| nieregularnie | nadaje się warunkowo | | |
| przerywanie | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |