


**CC.T 060204, Gatunek: PV720**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Klasa artykułu	25E

## Opis

CC.T 060204 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

 posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 270 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	PV720
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe

Łamacz wiórów	HQ
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia