

HOLEX®**Wytaczaki spiczaste, zbliżone do DIN 4954, HSS-E, Ø chwytu: 10R mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	296400 10R
GTIN	4045197189257
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 160 mm

do otworów o Ø powyżej: 20 mm

Opis techniczny

do otworów o Ø powyżej	20 mm
Ø chwytu	10 mm
długość całkowita	160 mm
Materiał ostrza 	HSS-E