

**CC.T 09T302, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Klasa artykułu	25E

Opis

CC.T 09T302 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm

Gatunek	PV720
Łamacz wiórów	HQ
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia