

**HOLEX®**

**Noże tokarskie, proste spiczaste, wersja neutralna, zbliżone do DIN 4955, HSS-E, chwyt kwadratowy: 20 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	296500 20
GTIN	4045197189615
Klasa artykułu	22E

## Opis

### Wykonanie:

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

### Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

**Stal szybko tnąca/E** – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 160 mm

## Opis techniczny

chwyt kwadratowy	20 mm
długość całkowita	160 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS-E