

**CC.T 09T304, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260097 PV720
GTIN	4960664723393
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CC.T 09T304 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Gatunek	PV720
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	HQ
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia