

**CCMT 120404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 120404 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Łamacz wiórów	GK
Gatunek	PV720
Warunki skrawania	ciągłe
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia