

**CCMT 120408, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Klasa artykułu	25E

Opis

CCMT 120408 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: GK

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	PV720
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Łamacz wiórów	GK
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia