

HOLEX®**Noże prawe, zbliżone do DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, chwyt kwadratowy: 20 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 296125 20 |
| GTIN | 4045197518439 |
| Klasa artykułu | 22E |

Opis**Wykonanie:**

wyposażone w płytki skrawające z węglików spiekanych, szlifowane diamentem.

Zastosowanie:

P20/K25 do obróbki stali i odlewów.

M20 do obróbki stali nierdzewnych.

Ważne:

Przy skrawaniu zgrubnym i przerywanym konieczne należy obciągnąć ostrze osełką ręczną z węglika boru nr 558400 lub 558420.

długość całkowita: 125 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|---------|
| chwyt kwadratowy | 20 mm |
| długość całkowita | 125 mm |
| Materiał ostrza | P20/K25 |