

**DC.T 070202, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 070202 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,2 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min

Łamacz wiórów	HQ
Gatunek	PV720
głębokość skrawania a_p	0,5 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia