

HOLEX®**Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 4963, HSS-E, Ø chwytu: 10 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 297120 10 |
| GTIN | 4045197190642 |
| Klasa artykułu | 22E |

Opis**Wykonanie:**Wszystkie wymiary **po spawaniu**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 160 mm

szerokość ostrza: 3 mm

do otworów o Ø powyżej: 20 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 6 mm**Opis techniczny**

| | |
|--|--------|
| maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$ | 6 mm |
| do otworów o Ø powyżej | 20 mm |
| szerokość ostrza | 3 mm |
| Ø chwytu | 10 mm |
| długość całkowita | 160 mm |
| Materiał ostrza | HSS-E |

