

**DC.T 11T302, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	HQ
Gatunek	PV720
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 1,5 mm
promień naroża	0,2 mm
posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	Cermet
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia