

HOLEX®**Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 4963, HSS-E, Ø chwytu: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297120 16
GTIN	4045197190666
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 210 mm

szerokość ostrza: 4 mm

do otworów o Ø powyżej: 32 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 10 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza	4 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	10 mm
do otworów o Ø powyżej	32 mm
Ø chwytu	16 mm
długość całkowita	210 mm
Materiał ostrza 	HSS-E

