

**HOLEX®****Noże hakowe, prawe, zbliżone do DIN 4963, HSS-E, Ø chwytu: 20 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 297120 20     |
| GTIN             | 4045197190673 |
| Klasa artykułu   | 22E           |

**Opis****Wykonanie:**Wszystkie wymiary **po spawaniu**.**Zastosowanie:**

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

**Stal szybko tnąca/E** – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 250 mm

szerokość ostrza: 5 mm

do otworów o Ø powyżej: 40 mm

maksymalna głębokość podcięcia  $t_{maks.}$ : 14 mm**Opis techniczny**

|  |        |
|--|--------|
| do otworów o Ø powyżej                     | 40 mm  |
| szerokość ostrza                           | 5 mm   |
| maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$ | 14 mm  |
| Ø chwytu                                   | 20 mm  |
| długość całkowita                          | 250 mm |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                  | HSS-E  |

