

**VBMT 110304, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 110304 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 270 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,05 - 0,25 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 270 m/min
Gatunek	PV720
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm

Łamacz wiórów	HQ
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia