

**VBMT 160404, Gatunek: PV720****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 160404 PV720 Gatunek: PV720

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 270 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	HQ
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	PV720
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 270 m/min

głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia