



2-punktowe przyrządy do szybkich pomiarów DM1, maks. zakres pomiarowy: 135 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428030 135
GTIN	4045197412089
Klasa artykułu	41B

Opis

Wykonanie:

Masywne wykonanie do zastosowania bezpośrednio w centrum tokarskim / frezarskim. Do sprawdzania średnic wewnętrznych i zewnętrznych, ruchu obrotowego, podcięć i grubości ścianek z **powtarzalnością 2 µm**. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym albo czujnikiem precyzyjnym o \varnothing chwytu 8 h6 i z maksymalną \varnothing obudowy 62 mm (dostawa bez czujnika).

Zalety:

Krótkie czasy pomiaru i uzbrajania, solidny, łatwa konserwacja.

w dostawie:

Przyrząd pomiarowy kompletnie zmontowany; 2 pary talerzyków pomiarowych powlekanych TiN (1x \varnothing 8 mm / 1x \varnothing 13 mm), 3 wkręta kątowne (SW 3, 4 i 5).

zakres pomiarów wewnętrznych: 18 - 135 mm

zakres pomiarów zewnętrznych: 6 - 130 mm

nacisk pomiarowy: 2,6 N

długość: 202 mm

szerokość: 167 mm

Opis techniczny

zakres pomiarów wewnętrznych	18 - 135 mm
szerokość	167 mm
długość	202 mm
zakres pomiarów zewnętrznych	6 - 130 mm
nacisk pomiarowy	2,6 N
Technika pomiarowa	analogowy

Akcesoria

Trzpień zastępczy DM1 ø talerza pomiarowego 8 mm	428035 8
Trzpień zastępczy DM1 ø talerza pomiarowego 13 mm	428035 13