

HOLEX®**Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4961, HSS-E, wysokość chwytu: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297000 12
GTIN	4045197190338
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamiwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 110 mm

szerokość chwytu: 8 mm

szerokość ostrza: 3 mm

Opis techniczny

szerokość ostrza	3 mm
Wysokość chwytu	12 mm
szerokość chwytu	8 mm
długość całkowita	110 mm
Materiał ostrza 	HSS-E