

Garant**TC.T 16T304, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260986 HB7020
GTIN	4045197699794
Klasa artykułu	21G

Opis

TC.T 16T304 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia