

HOLEX®**Noże tokarskie prawe, zbliżone do DIN 4961, HSS-E, wysokość chwytu: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	297000 20
GTIN	4045197190352
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie wymiary **po spawaniu**.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie przy średnich szybkościach skrawania

Stal szybko tnąca/E – Do wszystkich tokarek w produkcji jednostkowej i seryjnej. Te noże tokarskie mają dużą wydajność skrawania i są niełamliwe, nawet przy dużych głębokościach skrawania, skrawaniu przerywanym albo w przypadku materiałów o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

długość całkowita: 140 mm

szerokość chwytu: 12 mm

szerokość ostrza: 4 mm

Opis techniczny

szerokość chwytu	12 mm
Wysokość chwytu	20 mm
szerokość ostrza	4 mm
długość całkowita	140 mm
Materiał ostrza 	HSS-E