

**Garant****TC.T 16T304, Gatunek: HU7310**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Klasa artykułu	21G

### Opis

TC.T 16T304 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

### Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	AM
posuw $f$	0,05 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	350 - 600 m/min
promień naroża	0,4 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 4 mm
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCGT 16T304
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	G
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia